

# 1-PHASIGE USV-ANLAGEN IHRE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN UND IHRE INSTALLATIONEN SCHÜTZEN

**AKTION -10 %**

Gültig vom 02/05/19  
bis 30/11/19

## SERVER- UND NETZWERKANWENDUNGEN



### **DAKER DK PLUS**

KOMBIRACK  
1-PHASIGE USV-ANLAGEN  
von 1 bis 10 kVA

Die DAKER DK + ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der On-Line Dauerwandler VFI Technologie. Die USV-Anlage Daker DK kann sowohl aufrecht als Tower als auch in einem **19 Zoll Rack** verwendet werden. Dies wird durch das drehbare Display möglich.



### **KEOR LP**

1-PHASIGE USV-ANLAGEN  
von 1000 bis 3000 VA

Die USV-Anlage KEOR LP ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der On-Line Dauerwandler VFI Technologie.

# BESTELL-/OFFERT FORMULAR



Ausfüllen und an Legrand per Mail: info@legrand.ch senden

LEGRAND (SCHWEIZ) AG  
Industriestrasse 3 – CH-5242 Birr  
Tel. 056 464 67 67 - Fax 056 464 67 60  
www.legrand.ch

Kommission:	Firma:
	Kontakt:
	Strasse / Nr.:
	PLZ / Ort:
Grossist/Filiale:	Tel.:
	Fax:
	E-mail:
	Datum:

Ich bestelle

Bitte senden Sie mir eine Offerte:

Artikel	E-No	Beschreibung	Listenpreis (abz. Ihr Rabatt)	-10% Preis/ Stück	Menge	
DAKER DK PLUS	3 101 70CH	960 901 601	Nennscheinleistung 1000 VA - 900 W, Autonomiezeit 10 min*, 6 Steckdosen IEC 10 A, Abmessungen (H x L x T): 440 x 88 x 405 mm, Nettogewicht 16 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	817	735,3	
	3 101 71CH	960 901 701	Nennscheinleistung 2000 VA - 1800 W, Autonomiezeit 10 min*, 6 Steckdosen IEC 10 A, Abmessungen (H x L x T): 440 x 88 x 600 mm, Nettogewicht 29,5 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	1466	1319,4	
	3 101 72CH	960 901 801	Nennscheinleistung 3000 VA - 2700 W, Autonomiezeit 8 min*, 6 Steckdosen IEC 10 A + 1 x 16 A, Abmessungen (H x L x T): 440 x 88 x 600 mm, Nettogewicht 30 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	1793	1613,7	
	3 101 73	960 901 101	Nennscheinleistung 5000 VA - 5000 W, Autonomiezeit 5 min*, Anschlussklemmen, Abmessungen (H x L x T): 440 x 196 x 680 mm, Nettogewicht 60 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	2573,5	2316,2	
	3 101 75	960 901 001	Nennscheinleistung 5000 VA - 5000 W, Anschlussklemmen, Abmessungen (H x L x T): 440 x 88 x 680 mm, Nettogewicht 25 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	1826,6	1643,9	
	3 101 74	960 901 301	Nennscheinleistung 6000 VA - 6000 W, Autonomiezeit 4 min*, Anschlussklemmen, Abmessungen (H x L x T): 440 x 196 x 680 mm, Nettogewicht 60 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	3165,4	2848,9	
	3 101 76	960 901 201	Nennscheinleistung 6000 VA - 6000 W, Anschlussklemmen, Abmessungen (H x L x T): 440 x 88 x 680 mm, Nettogewicht 25 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	2312	2080,8	
	3 101 77	960 901 401	Nennscheinleistung 10000 VA, 10000 W, Anschlussklemmen, Abmessungen (H x L x T): 440 x 132 x 680 mm, Nettogewicht 26 kg. Kommunikationsport serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	3113,9	2802,5	
KEOR LP	3 101 54CH	960 911 501	Nennscheinleistung 1000 VA, 900 W, Autonomiezeit 5 min*, 3 Steckdosen IEC 10 A, Abmessungen (H x L x T): 236 x 144 x 367 mm, Nettogewicht 10 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	497,1	447,4	
	3 101 56CH	960 911 601	Nennscheinleistung 2000 VA, 1800 W, Autonomiezeit 5 min*, 6 Steckdosen IEC 10 A, Abmessungen (H x L x T): 322 x 151 x 444 mm, Nettogewicht 17 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	811,2	730,1	
	3 101 58CH	906 911 701	Nennscheinleistung 3000 VA, 2700 W, Autonomiezeit 5 min*, 6 Steckdosen IEC 10 A, Abmessungen (H x L x T): 322 x 189 x 444 mm, Nettogewicht 23 kg. Kommunikationsport USB - serieller Port RS232, SNMP - Slot für interne Netzwerkkarte, Autonomie-Erweiterung.	985,2	886,7	

\* Die angegebenen Überbrückungszeiten dienen lediglich als Anhaltspunkte bei üblicher Auslastung und Betriebsbedingung.