

Legrand Funkklingel und Funkgong-Sets

MODERNES DESIGN, EINFACH, VIELSEITIG



Installieren Sie es, wo immer Sie wollen, mit dem Sound, den Sie mögen. Diese Funkklingel und Funkgong sind optimal für Wohnungen und kleine Geschäfte.

KOMFORT Funkklingel und Funkgong-Sets



Erhältlich in weiss und anthrazit




15 verschiedene Melodien



Lautstärke: 80dB



Funk-Reichweite: 100 Meter



Batterie [CR2032] mitgeliefert



Schutzart Klingeltaster: IP 44

PREMIUM Funkklingel und Funkgong-Sets



Erhältlich in weiss und aluminium



30 verschiedene Melodien



Lautstärke: 85dB



Funk-Reichweite: 200 Meter



Batterie [CR2032] mitgeliefert



Schutzart Klingeltaster: IP 54




Eigene MP3-Musiktitel abspielen
USB-Kabel mitgeliefert



Mute Funktion



LED-Leuchtsignal



Signal niedrige Batterie



BESTELL-/OFFERT FORMULAR



Ausfüllen und an Legrand per Mail: info@legrand.ch senden

LEGRAND (SCHWEIZ) AG
 Industriestrasse 3 – CH-5242 Birr
 Tel. 056 464 67 67 - Fax 056 464 67 60
 www.legrand.ch

Kommission:

Firma:

Kontakt:

Strasse / Nr.:

Grossist/Filiale:

PLZ / Ort:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

■ Ich bestelle

■ Bitte senden Sie mir eine Offerte:



0 942 52



0 942 53



0 942 54



0 942 70



0 942 71



0 942 78



0 942 79



0 942 80

Artikel E-No.	Beschreibung	Listenpreis (abz. Ihr Rabatt)	Menge
0 942 52 961 606 090	Funkgong-Set batteriebetrieben - Komfort - Farbe: Weiss	29.-	
0 942 53 961 607 090	Funkgong-Set batteriebetrieben - Komfort - Farbe: Anthrazit	29.-	
0 942 54 961 600 890	Funkgong-Set 230V - Komfort - Farbe: Weiss	33.-	
0 942 70 961 608 090	Funkgong-Set batteriebetrieben - Premium - Farbe: Weiss	39.-	
0 942 71 961 609 090	Funkgong-Set batteriebetrieben - Premium - Farbe: Aluminium	39.-	
0 942 78 961 606 091	Funktaster - Komfort - IP 44 - Farbe: Weiss	15.50	
0 942 79 961 608 091	Funktaster - Premium - IP 54 - Farbe: Weiss	15.50	
0 942 80 961 605 090	Funk-Bewegungsmelder IP 20 batteriebetrieben Farbe: Weiss Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen, Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld Detektionsreichweite: 6 bis 8 Meter Erfassungsbereich: 120° Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterien (nicht beige packt). Schutzart: IP 20 Farbe: Weiss Anschluss an Komfort & Premium-Sets möglich	21.-	

Unverbindliche Preisempfehlung abzüglich Ihr Rabatt und ohne MwSt.
 Preise können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.