

SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

# LEGRAND LED

## SICHERHEITSLEUCHTEN



U34LED

**Sicherheit ohne Kompromisse.** Mit Legrand Sicherheitsleuchten und dem entsprechenden Zubehör schaffen Sie die geforderte Absicherung. So machen Sie im Notfall aus jedem Irrweg einen Ausweg: Eine gut ausgeleuchtete und gekennzeichnete Passage, die ein gefahrloses Evakuieren ermöglicht.

 **legrand**®

# BESTELL-/OFFERT FORMULAR

Ausfüllen und an **Legrand** per Mail: info@legrand.ch



LEGRAND (SCHWEIZ) AG  
Industriestrasse 3 – CH-5242 Birr  
Tel. 056 464 67 67 - Fax 056 464 67 60  
www.legrand.ch

Kommission:

Firma:

Kontakt:

Strasse/Nr.:

Grossist/Filiale:

PLZ/Ort:

Tel.:











Fax :

E-mail :

Datum :

Ich bestelle

Bitte senden Sie mir eine Offerte:

	Artikel	Beschreibung	Masse L x B x H (mm)	Bruttopreis (CHF)	Menge
	661160 927 266 913	U34LED Standard, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, 1h, 250 lm, IP 42 / IK 07	285 x 55 x 125	135.-	
	661180 927 267 913	U34LED Standard, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, 1h, 450 lm, IP 42 / IK 07	285 x 55 x 125	164.5	
	661190 927 268 013	U34LED Standard, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, 3h, 200 lm, IP 42 / IK 07	285 x 55 x 125	151.-	
	662160 927 366 913	U34LED Autotest, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, 1h, 250 lm, IP 42 / IK 07	285 x 55 x 125	145.8	
	662180 927 367 913	U34LED Autotest, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, 1h, 450 lm, IP 42 / IK 07	285 x 55 x 125	178.9	
	661299 927 999 953	Infrarot-Testgerät für U34LED standard Notleuchte	-	98.5	
	061200CH 927 869 523	Piktogramm-Aufkleber U34LED - Notausgang	276 x 113	11.5	
	061200VKF 927 869 513	Piktogramm-Aufkleber U34LED - Notausgang - auf Plexi Art. 06612CH kleben	350 x 150	11.5	
	06612CH 927 991 953	Plexiglas-Abdeckung, auf Notleuchte U34LED schieben - mit Aufkleber Art. 061200VKF benutzen	300 x 41 x 150	25.4	
	661294 927 991 963	Hängendes Hinweisschild für U34LED Notleuchte - mit Piktogramm Art. 661800 benutzen	-	38.-	
	661800 927 990 613	Piktogramm nicht selbstklebend U34LED - Notausgang - in Hinweisschild Art. 661294 schieben	254 x 127	15.5	
	060894 927 414 073	Tragbare Notleuchte, grau, 100 lm, IP 55 / IK 08	129 x 58 x 209	239.-	
	060895 927 412 633	Tragbare Notleuchte, rot, 200 lm, IP 65 / IK 10	129 x 58 x 209	252.-	
	138023 260 994 811	Grüner Alarmtaster für Notausgang, mit Membrane (reaktivierbar), IP 30 / IK 07	90 x 57 x 90	54.2	
	138012 260 993 831	Roter Alarmtaster für Feueralarm-Installation, mit Membrane (reaktivierbar), IP 30 / IK 07	90 x 57 x 90	54.2	
	038038 354 993 871	Reaktivierungs-Schlüssel für Alarmtaster	-	63.-	